



PONG / PENG

フェルト製バグフィルター



特長

- 独自開発メディアで、高いろ過性能と安定性
- 用途に応じ、メディア材質、ろ過精度が選択可能
- 従来の縫製タイプに加えて溶着タイプをラインアップ
- 溶着タイプは、針穴からのリークを防止
- 特許取得のポリロック構造による高いシール性能
- メディア表面のケバ除去処理品を準備

■標準サイズ

サイズ番号	1	2	3	4
外観写真				
外径	7" / 17.8 cm	7" / 17.8 cm	4" / 10.2 cm	4" / 10.2 cm
長さ	16" / 40.7 cm	32" / 81.3 cm	8.25" / 21.0 cm	14" / 35.5 cm
ハウジング適用型式	FSP / FSPN - 40 BFN - 11	FSP / FSPN - 85 FSP / FSPN - 250 BFN - 12	FSP / FSPN - 20 BFN - 13	FSP / FSPN - 35 BFN - 14

PONG / PENG

製品型式：B ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

コード	材質	最高使用温度
PO	ポリプロピレン・フェルト	93℃
PE	ポリエステル・フェルト	135℃
N	ナイロン・フェルト	135℃
HT	高温用ナイロン・フェルト	204℃
TFE	PTFE・フェルト	232℃

②

コード	タイプ
N	インサートなし・フェルト
I	インサ・ティッド・フェルト

③

コード	タイプ
G	表面ケバ取り艶出し加工
F	表面処理なし (ポリエステルのみ)

④

材質	コード	ろ過精度 (μm)
PO (ポリプロピレン・フェルト)	1	1
	3	3
	5	5
	10	10
	25	25
	50	50
	100	100
PE (ポリエステル・フェルト)	1	1
	3	3
	5	5
	10	10
	25	25
	50	50
	75	75
	100	100
	200	200
N (ナイロン・フェルト)	5	5
	10	10
	25	25
	50	50
	100	100
HT (高温用ナイロン・フェルト)	5	5
	10	10
	25	25
	50	50
	100	100
	200	200
TFE (PTFE・フェルト)	1	1
	5	5
	10	10
	25	25

⑤

コード	カバー
P	カバーなし
PEM	ポリエステル製メッシュ
NMO	ナイロン製メッシュ

⑥

コード	サイズ
1	7" x 16"
2	7" x 32"
3	4" x 8.25"
4	4" x 14"

⑦

コード	リング
P	ポリロック
N	ナイロン製ポリロック
S	金属製スナップフィット
SSS	ステンレススチール製スナップフィット
PE	ポリエステル製ポリロック

⑧

コード	構造
WE*1	溶着タイプ
なし	縫製タイプ

*1 PO、PE/インサートなしフェルトの
サイズ1、2のみ対応



日本ポール株式会社

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

プロセステクノロジー事業部 TEL.03(6901)5780

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。