



BOS (ポリマイクロ・シームレス)

マイクロファイバー製シームレス・バッグフィルター



特長

- 独自開発メディアで、高いろ過性能と安定性
- プレフィルター層とテーパー孔構造微細フィルター層から成るハイブリッド構造
- マイクロファイバーメディアにより低圧力損失と長寿命を実現
- 特許取得のポリロック構造による高いシール性能
- シームレスで、より確実な異物除去（除去効率98%）
- ろ過精度 3~100 μ m をラインアップ

■標準サイズ

サイズ番号	1	2
外観写真		
外径	7" / 17.8 cm	7" / 17.8 cm
長さ	16" / 40.7 cm	32" / 81.3 cm
ハウジング適用型式	FSP / FSPN - 40 BFN - 11	FSP / FSPN - 85 FSP / FSPN - 250 BFN - 12

BOS (ポリマイクロ・シームレス)

製品型式： ① ② ③ ④ ⑤

①			②		③	
コード	材質	最高使用温度	コード	ろ過精度 (μm)	コード	カバー
BOS	ポリプロピレン製マイクロファイバー (シームレス構造)	71 ℃	3	3	PM	ポリプロピレン製 メッシュ
			5	5		
			10	10		
			25	25		
			35	35		
			50	50		
			75	75		
			100	100		

④		⑤	
コード	サイズ	コード	リング
1	7" x 16"	P	ポリロック
2	7" x 32"		



〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

プロセステクノロジー事業部 TEL.03(6901)5780

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。